

HBO 1500 W/CIEL

HBO-IC Microlithography lamps for Canon i-line systems | Lâmpadas para microbiologia para sistemas Canon i-line




Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

| | |
|------------------|-----------|
| Corrente nominal | 65,0 A |
| Tensão nominal | 23,0 V |
| Tipo de corrente | DC |
| potência nominal | 1500,00 W |
| Potência nominal | 1500,00 W |

Dimensões e peso



| | |
|---------------------------|----------|
| Diâmetro | 52,0 mm |
| Comprimento | 262,0 mm |
| Distância entre eletrodos | 4,0 mm |

Atributos

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Posição de funcionamento | Other ¹⁾ |
|--------------------------|---------------------|

¹⁾ Anodo por baixo

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta (quando quente), as lâmpadas HBO somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções de segurança especial precisam ser tomadas. Mais informações disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 4050300624037 | HBO 1500 W/CIEL | | 385 mm x 195 mm x 160 mm | 12.01 dm ³ | 1298.00 g |
| 4050300624044 | HBO 1500 W/CIEL | | 510 mm x 420 mm x 420 mm | 89.96 dm ³ | 8702.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.
